



FP62SN2

Schränk, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer

Schränk, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer
Wandaufbauschränk für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schränk mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienenenddurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung. Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schränk nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP62SN2
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	2
Montageart	Wandmontage
RAL Farbnummer	9010
Türschliessungstyp	Knebelgriff
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	6
Werkstoff	Stahlblech
Farbe	weiß
Range-Name	univers