



FR83E

Schrank, univers, IP55/I, 1250x800x275mm

Schrank, univers, IP55/I, 1250x800x275mm

Wandaufbauschrack für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienenenddurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzyylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FR83E

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Höhe installiertes Produkt	1250 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Anzahl Felder	3
Montageart	Wandmontage
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzyylinder
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	8
Werkstoff	Stahlblech
Farbe	lichtgrau
Range-Name	univers