



FZ634A

Sockel, univers, 100x1050x275mm, für FR + FS Scrank

Sockel, univers, 100x1050x275mm, für FR + FS Scrank
Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ634A
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	100 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Schutzart	IP55
Montageart	Aufputz / Aufbau
Farbe	schwarz
Oberfläche	pulverbeschichtet