



Sockel, univers, 100x1300x275mm, für FR + FS Scranks

Sockel, univers, 100x1300x275mm, für FR + FS Scranks

Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingearbeitetem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.

Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FZ635A

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

FZ635A

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	100 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Schutzart	IP55
Montageart	Aufputz / Aufbau
Farbe	schwarz
Oberfläche	pulverbeschichtet