



Keystone Einsätze RJ45, Cat.6a

Keystone Einsätze RJ45, Cat.6a

Keystone Anschlusseinheit RJ45, mit geschirmter Buchse und grossflächigem Schirmanschluss. Zweiteiliges Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung.

Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : GMKRJ45

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

GMKRJ45

Technische Merkmale

Anschlussart	Schneidklemme IDC
Typ des Zubehörs	Buchse
Typ	RJ45 8(8)
AWG-Bereich	AWG 26-22
Kategorie	6A (IEC)
Geschirmt	Ja
Montageart Installationsgerät	Rasten
Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Zugentlastungen	1
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Rundkabel	Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Ja
Breite installiertes Produkt	14.7 mm
Tiefe installiertes Produkt	43.8 mm
Werkstoff	Zink - Druckguß
Halogenfrei	Ja
Farbe	silber