



Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 1x 50-185mm²

Technische Merkmale

HYT006H

Nennstrom	250 A
Leiterquerschnitt	50...185 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	50...185 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	50...185 mm ²
Polanzahl	4 P
Drehmoment	12Nm
Material des Kabels	Cu / Al