



HYT066H

Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 6x 6-35mm²

Technische Merkmale

Nennstrom	250 A
Leiterquerschnitt	6 x 6...35 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	6 x 6...35 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	6 x 6...35 mm ²
Polanzahl	4 P
Drehmoment	6Nm
Material des Kabels	Cu / Al