



GKWAD03015

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz
Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : GKWAD03015

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Halogenfrei	Nein
Gesamtlänge	1.5 m
Leiterquerschnitt	2.5
Abmantellänge	55 mm
Kabeltyp	H05VV-F
Gehäusefarbe	schwarz
Mantel-Farbe	schwarz
Nennstrom	16 A
Mechanische Kodierung	Ja
Kontaktwiderstand	1 mΩ
Schutzart	IP20
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	weiß
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis	105 °C
Abisolierlänge	9 mm
Leitungsdurchmesser	10