



GKWAD03025

**Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz**

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz  
Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : GKWAD03025

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Halogenfrei                              | Nein    |
| Gesamtlänge                              | 2.5 m   |
| Leiterquerschnitt                        | 2.5     |
| Abmantellänge                            | 55 mm   |
| Kabeltyp                                 | H05VV-F |
| Gehäusefarbe                             | schwarz |
| Mantel-Farbe                             | schwarz |
| Nennstrom                                | 16 A    |
| Mechanische Kodierung                    | Ja      |
| Kontaktwiderstand                        | 1 mΩ    |
| Schutzart                                | IP20    |
| Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz     | weiß    |
| Ausführung Seite 1                       | Buchse  |
| Ausführung Seite 2                       | Stecker |
| Leitung dauertemperaturbeständig bis     | 70 °C   |
| Isolierteil dauertemperaturbeständig bis | 105 °C  |
| Abisolierlänge                           | 9 mm    |
| Leitungsdurchmesser                      | 10      |