



HCW631AR

### **Lasttrennschalter h3+ P630 4 polig 630A FTC**

Lasttrennschalter h3+ P630 4 polig 630A FTC

Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne Öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HCW631AR

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### **Technische Merkmale**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Nennstrom                                          | 630 A   |
| Polanzahl                                          | 4 P     |
| Bemessungskurzzeit stromfestigkeit I <sub>cw</sub> | 7.6 kA  |
| Isolationsspannung                                 | 800 V   |
| Stoßspannungsfestigkeit                            | 8 kV    |
| Verlustleistung pro Pol                            | 58.8 W  |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom              | 176.3 W |
| Motorantrieb optional                              | Ja      |
| Verriegelbar                                       | Ja      |
| Schutzart                                          | IP4X    |
| Frequenz                                           | 50/60   |
| Steuerungsart                                      | Knebel  |
| Höhe installiertes Produkt                         | 260 mm  |
| Breite installiertes Produkt                       | 185 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt                        | 150 mm  |