





TU402



IP50



Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle

Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle

Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher Funktionsbetätigung. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar und die Fernbedienung ist durch die integrierte Öse als Schlüsselanhänger nutzbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TU402

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	polarweiß/grau
Versorgungsspannung	2 Lithium Batterien 3V CR2430
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	30m (Gebäude) / 100m (im Freien)
Anzahl Tasten	2
Betriebstemperatur	-10...45 °C
Schutzart	IP50
Betriebsspannung	6 V DC
Abmessungen (L x B x H)	83 x 46.5 x 15.8 mm
LED	mit Konfigurations-LED, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations-Taste, mit seitlichen Verriegelungstasten
Zentraltext	Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.