



TXA023



Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77

Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollläden, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. DCF fähig über Funkantenne EG001.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TXA023

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Anzahl Kanäle	2
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]	≈ 5
Betriebstemperatur	0...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1.5...10 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1...6 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE
Anzeige / Display	LCD-Display für die Inbetriebnahme
Funktion	DCF-Fähig über Funkantenne ; Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit
Taste / Tasterknopf	mit 5 Handbedientasten
Schlüssel	mit Programmierschlüssel
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit Schraubklemmen