



TYA606E



Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung

Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenefunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Mit Stromflusserkennung zur Visualisierung des Stromsflusses und Überwachung des von Stromverbrauchsschwellen mit Fehlererkennungsfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenefunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnosewerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Fabrikat : Hager oder gleichwertig Artikel : TYA606E gewähltes Fabrikat/Typ: '_____ / _____' liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
Frequenz	50/60
Montageart	REG
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
konventionelle Trafos	1600 VA
Abmessungen (B x H x T)	105 x 90 x 65 mm
Elektronische Trafos	1380 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	800 W
Leuchtstofflampen mit EVG	25 x 18 W
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm²
Farbe	lichtgrau
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Bedienung	Handbedienung aktivierbar über 2-Stufen-Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Funktion	mit Betriebsstundenzähler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit Steckklemmen
Anschlussart	QuickConnect
Zentraltext	Zum Schalten von unabhängigen Lasten.