



TYA624B



### **Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX**

Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX

Schaltausgang zum Schalten von 4 Rolllädenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rolladen zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des Rolladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden.

Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TYA624B  
gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### **Technische Merkmale**

Schaltleistung bei 230 V in AC1	144 W
Schaltstrom bei 24 V=	max. 6 A
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl Module	4
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Betriebsart	Betriebsart nur Rolladen
Bedienung	Handbedienung pro Kanal über Taste (Einfächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
Anzeige / Display	Status-LED integriert in die Handbedientaste
Handschatler / -taster	4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Funktion	mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Sonnenschutzfunktion ; mit Positionierungsfunktion für Rolladenstellung
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Ansteuerung	zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen DC-Antrieben
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrrichtungswechsel einstellbar
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten! Externe Spannungsversorgung 24 V= mit Schutz trennung erforderlich!