



TYM632C

**IP20**



### **Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 230V**

Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 230V

Rollladen-/Jalousieaktor REG mit integriertem Busankoppler zur Ansteuerung von Antrieben, potentialfreien Schliefern und kann mehrphasig angeschlossen werden. 12 x Rollladen-/Jalousiesteuerung im Auf- oder Abbetrieb. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmierfunktion und roter Programmier-LED, Busanschluss über Busklemme, Schaltkanäle über Kastenklemmen. Mit Handbedienung und LED Schaltzustandsanzeige sowie Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 4) programmieren.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TYM632C

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### **Technische Merkmale**

Montageart	REG
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Frequenz	50/60
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 4 A
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	10 TE
Anzahl Module	10
Anschlussart	Schraubtechnik
Handschalter / -taster	6 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rollade/Markise einstellbar
Bedienung	Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Funktion	mit Sonnenschutzfunktion ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Ansteuerung	zur Ansteuerung eines AC Antriebes je Aktorkanal
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler

Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten!