



EV108



Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit

Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit

Fernsteuergerät Steuergerät mit 1 bis 10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen (Keine Vorschläge) oder elektronischen Transformatoren mit 1 bis 10 V-Schnittstelle. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Abruf von bis zu 3 voreinstellbaren Helligkeit über separate am Gerät anschließbare Kontakte.

Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EV108

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ ' liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 V~ +/- 10% |
| Frequenz | 50 |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) | 3 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 1 W |
| Steuerstrom 1-10 V (master) | 50 mA |
| Betriebstemperatur | -10...45 °C |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1.5...10 mm ² |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1...16 mm ² |
| Schaltkontakt potenzialfrei | 16 A, 230 V~ AC1 |
| Breite Reiheneinbaugerät (REG) | 4 TE |
| Ausgänge | Schaltausgang zum Freischalten angeschlossener EVG |
| Dimmen | Zwangsteuerung und Szenenabruf, Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges, Dimmgeschwindigkeit einstellbar |
| Anzeige / Display | mit 2-stelliger 7-Segment Funktionskanalanzeige |
| Schnittstelle | mit 1 - 10 V Schnittstelle |
| Taste / Tasterknopf | mit Betätigungstaste zum Ein- und Ausschalten, mit 2 Betätigungstasten zum heller und dunkler Dimmen |
| Einstellungen | Helligkeitsgrenzwerte und Dimmgeschwindigkeit über Display einstellbar |
| Anschluss | Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster |
| Anschlussart | mit Schraubklemmen |
| Montageart | zur Montage auf DIN-Hutschiene |