



FT84G7

Mehrfach-HAS/Netzanschlusschrank, univers, IP54, 1250 x1050 x 350 mm, München

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz / Aufbau
Anschlussart	Sammelschiene
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Umgebungstemperatur	0...20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Höhe installiertes Produkt	1250 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Tiefe installiertes Produkt	350 mm
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Öffnungswinkel	120 °
Sammelschienenhöhe	40 mm
Sammelschienenendicke	10 mm
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-C-S
Nennstrom	400 A
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP54
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Stoßstromfestigkeit	65 kA
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit Icw	30 kA