



FP63Z3TN

Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKI, 950 x 800 x 205 mm

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz / Aufbau
Anschlussart	direkt auf Gerät
Spannungspfadsicherung	LS-Schalter B-6A 25kA
Ausstattung Klemme	Wandlerprüflemme 18-polig
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Umgebungstemperatur	0...20 °C
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl der Türen	2
Türschließungstyp	Klapgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Öffnungswinkel	0 / 120 °
Oberfläche der Sammelschiene	Kupfer unbehandelt
Nennspannung	230/400 V
Netzform	TN-S
Nennstrom	10 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20 W
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzzart	IP44
Isolationsspannung	600 V
Stoßspannungsfestigkeit	6 kV