



KU33LHE

BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück

BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, BKE-AZ1 oder BKE-AZ3 mit VDE-Zeichen nach DIN V VDE V 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit Hutschienen mit 8 oder 15 PLE zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten (max. Breite 10 PLE) nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), ohne Demontage des eHZ, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4- 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T2, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 180 mm, Höhe = 290 mm, Einbautiefe = 115 mm (8 PLE) oder Breite = 195 mm, Höhe = 355 mm, Einbautiefe = 130 mm (15 PLE). Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für Eigentumsnummer, Zählpointsbezeichnung und Zählerstandsinfos bei Zählerwechsel.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : KU33LHE

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	290 mm
Breite installiertes Produkt	178 mm
Tiefe installiertes Produkt	115 mm
Farbe	reinweiß RAL 9010
Anschlussart	Schraubtechnik