



VU48MMV

Multimediaverteiler für Homeway, Unterputz, 4-reihig, geschlitzte Stahlblechtür

Technische Merkmale

Montageart	Unterputz
Anzahl Hutschienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Module	48
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	96
Höhe installiertes Produkt	755.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Tiefe installiertes Produkt	98 mm
Türschließungstyp	Schnappverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Einbautiefe	89 mm
Tür Werkstoff	Metall
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK05
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja