



**Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach, Schließvorrichtung**

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach, Schließvorrichtung  
Hausanschlusskasten, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester mit  
angepresstem Regendach. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15  
Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit  
Berührungsschutzabdeckung.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAN434CA

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

ZAN434CA

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	415 mm
Breite installiertes Produkt	255 mm
Tiefe installiertes Produkt	144 mm
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Farbe	lichtgrau RAL 7035
RAL Farbnummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff