



ZAF135M

Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt

Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt
Mobile Stromverteilersäule rund für Festplatzsäulen und Markplatzsäulen, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Stromverteilersäule mit Festplatzausschnitt zum Einbau von individueller Bestückung. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign, aushängbare Stecktüren und Einfachschließung mit Profilhalbzylindern. Mit Anschlussleitung 5 x 16 qmm und Stecker, 5-polig, 63 A, IP 67, für den Stromanschluss. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Stromverteilersäule kann mit einem Elektrant fest montiert werden.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAF135M

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	904 mm
Breite installiertes Produkt	360 mm
Tiefe installiertes Produkt	360 mm
Frequenz	50
Türschließungstyp	Klapgriff mit Vorreiber
Montageart	Bodenbefestigung
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	2
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Schutzart	IP44
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff