



Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel

Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAN334C

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

ZAN334C

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	415 mm
Breite installiertes Produkt	245 mm
Tiefe installiertes Produkt	137 mm
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Farbe	lichtgrau RAL 7035
RAL Farbnummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff