



ZAN142PV8-2

**Anschlussäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz**

Anschlussäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz  
Anschlussäule für Baustellenanschluss aus Polyester, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, Eingrabtiefe ca. 600 mm, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Aushängbare Stecktür mit Doppelschließung. 1 x Montagevorrichtung für die Befestigung von Kabel-Hausanschlusskästen (KH00), 1 x Kabelbefestigungsschiene, Sockelfüller zur Reduzierung der inneren Betauung beigelegt.  
Fabrikat : Hager oder gleichwertig  
Artikel : ZAN142PV8-2  
gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	1420 mm
Breite installiertes Produkt	320 mm
Tiefe installiertes Produkt	225 mm
Montageart	teilversenkt
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
RAL Farbnummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff