



ZAL85U

Kabelverteilerschrank, für universN, 1370 x 1465 x 320mm

Kabelverteilerschrank, für universN, 1370 x 1465 x 320mm
Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktem Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, vorbereitet für den Einbau von univers N. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Türen sind aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylinder ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher.

Hinweis: Kabelverteilerschrank kann je nach Ausführung mit Eingrabsockel, Bodenaufbausockel oder Wandkonsole fest montiert werden. Bei Kabelverteilerschränken mit Sammelschienen-System sind die frei Bestückungsflächen mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen.

Hinweis: Der Kabelverteilerschrank der Gr. 3 weicht optisch vom restlichen Portfolio ab, der Türgriff ist waagrecht angeordnet, das Rippendesign ist abweichend und es gibt einen minimalen Höhenunterschied zu den anderen Schränkgrößen der gleichen Höhe.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAL85U

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1370 mm
Breite installiertes Produkt	1465 mm
Tiefe installiertes Produkt	320 mm
Frequenz	50
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Schwenkhebel
Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Anzahl der Schlösser	2
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Schutzart	IP44
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff