



ZB33SYS013

Systemschrank, univers Z, APZ2, 2xRfZ, VT10, 1100x800x205 mm

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	3
Schutzaart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	ohne Messeinrichtung
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	0
Anzahl Zählerplätze >= 80 A	0
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Verteilerfelder	2
Anzahl Reihen	10
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl RJ45-Schnittstellen	1
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	Nein