



ZB335C15LS



Komplettschr., univZ, 1ZP, 3P, 1SG, APZ, VT5, H1100mm, 3-feld, ZSK, ESA, ZY3N1LS

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	3
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Zählerplätze >= 80 A	0
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl Reihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Netzform	TN-S
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig sperrbar
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2
Ausstattung NAR SG/TRE-Feld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	leer
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung

Technische Änderungen vorbehalten

Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	Nein