



FWU53A

**Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm**

Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm  
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).  
Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen (SKII) aus Kunststoff, ohne QuickConnect-Klemmblöcke. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leitungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm.  
Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FWU53A

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	853 mm
Breite installiertes Produkt	853 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Anzahl Felder	3
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	2
Anzahl Module	180
Anzahl Reihen	15
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Ausführung	ohne Klemmen
Werkstoff	Stahl
Montageart	Unterputz/Hohlwand