



FWU72L

Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU72L
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Anzahl Reihen	0
Höhe installiertes Produkt	1153 mm
Breite installiertes Produkt	603 mm
Tiefe installiertes Produkt	113 mm
Montageart	Unterputz/Hohlwand
Einbautiefe	112 mm
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	ohne
Werkstoff	Stahl