



ZB33EZ26SB



**Komplettschr., univ.Z 2ZP RES BKE-I OKK VT5 APZb SLS 40A ESA 1100x800x205mm
IP44**

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	3
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Zählerplätze ≥ 80 A	0
Anzahl Reserveplätze	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl Reihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Netzform	TN-S
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	mit selektivem Hauptleitungsschutzschalter 40A
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Sicherungsbox 1A, 25 kA
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	mit BKE-Datenschnittstelle
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	Nein