



KCF668L

Phasenschiene 3polig + N, 3-reihig 125mm, links, vertikal

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	4 P
Länge	271 mm
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²