



UE22A0

Baustein, universN, 300x500mm, für Sammelsschienensystem 40mm, 5 polig, waag.

Baustein, universN, 300x500mm, für Sammelsschienensystem 40mm, 5 polig, waag. univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Fabrikat : Hager oder gleichwertig Artikel : UE22A0 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ ' liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Ausführung	S-Schienensystem 40mm
Montageart	Sammelschienensystem
Sammelschienendicke	12 mm
Sammelschienenhöhe	5 / 10 mm
Polanzahl	5 P
Mit Abdeckung	Ja
Geschlossen	Ja
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff