



EPS410B



Elektronischer Fernschalter 1S 230V

Elektronischer Fernschalter 1S 230V

Elektronischen Fernschalter nach DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A, mit Handschalter am Gerät mit Zustands-LED und automatische Erkennung für 3- oder 4-Leiteranschluss.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EPS410B

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
max. Ruhestrom für Taster	100 mA
Anzahl Module	1
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.2 W
Anzugsverbrauch	5 VA
Steuerspannung AC	230 V