



ECN140D

### Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M

Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M

Energiezähler mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Zur Messung von Energiebezug in allen Netzsystemen geeignet.

Digitales Display zur Anzeige von der bezogenen Wirkenergie (kWh) mit bis zu 7 Stellen inklusive Nachkommastellen. Über eine IR-Schnittstelle können zusätzliche Messwerte ausgegeben werden.

Die Messdaten werden periodisch abgespeichert.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ECN140D

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Max. Strom (I max) des Messkreises	40 A
Messsystem	Direktmessung
Anzahl Module	1
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
Nennstrom	40 A
Leistungsaufnahme	2 VA
Genauigkeitsklasse	B
Frequenzmessbereich	45 bis 65 Hz
Schutzart	IP20
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Art des Impulsgebers	optisch
Geeignet für	Bezug
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Messgeräteart	elektronisch
Polart	1P+N
Höhe installiertes Produkt	92 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Tiefe installiertes Produkt	58 mm