



SU213



### Klingel 230V, 1PLE

Klingel 230V, 1PLE

Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SU213

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Nennstrom	0.03 A
Anzahl Module	1
Betriebstemperatur	-10...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...60 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.5 W
Leistungsaufnahme	6.5 VA
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Tiefe installiertes Produkt	65 mm
Schallpegel	85 dB