



TXA310



#### Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rolladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TXA310

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### Technische Merkmale

Montageart	DIN-Schiene
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Eingangsspannung	230 V
Max. Leitungslänge zu Tastern	100 mm
Betriebstemperatur	0...45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
Anzahl Module	6
LED	mit 10 roten Status-LEDs zur Anzeige der Eingangszustände
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
easy link Funktionen	Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen
Bedienung	Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, Handbedienung pro Kanal über Taste mit integrierter Status-LED, dabei Sperrung der KNX-Funktion
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: Wertgeber 1 und 2 Byte, 2-Kanal-Modus, Stufenschalterfunktion
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Mehrphasenbetrieb	für verschiedene Außenleiter geeignet
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Zentraltext	Zum Anschluss 230 V AC spannungsversorgter Kontakte für die Kommunikation ins KNX Bussystem.
Binäreingänge	mit 10 unabhängigen Binäreingängen mit separatem Neutralleiter