



TRC270D



IP30



Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Handbetätigung, Ein/Aus, Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TRC270D

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50
Montageart	steckbar
Funk Empfangsfrequenz	868.3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1
Empfänger-Kategorie	2
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
konventionelle Trafos	1600 VA
Abmessungen (B x H x T)	98 x 54 x 77 mm
Leuchtstofflampen	28 x 36 W, max. 120 µF
Betriebstemperatur	0...45 °C
Aufbauhöhe	41 mm
Farbe	polarweiß matt
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations- und Funktions-Taste
Bedienung	mit Handbetätigung Ein/Aus
LED	mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Ein/Aus
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar ; easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige
Lichtszenen	Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Technische Änderungen vorbehalten

