



Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen

Bodenaufbausockel Festplatz, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm, mit 9 Kabeleinführungen
Profilierter Festplatzsockel für Bodenaufbau im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung $d = 55$ mm (Zubehör) einzubauen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAX022F

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

ZAX022F

Technische Merkmale

Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	2