



**Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm**

Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm

Profilierter Bodenaufbausockel im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ZAX015

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

ZAX015

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	250 mm
Breite installiertes Produkt	780 mm
Tiefe installiertes Produkt	315 mm
Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	1
Oberfläche	pulverbeschichtet