



WDI101

IP20

### Touch-Panel PC 10" Windows

#### Technische Merkmale

Farbe	anthrazit
Hilfsspannung	18...36 V DC
Leistungsaufnahme	max. 20
TFT-Bildschirmgröße	10 "
Lichtstärke	300 cd/m <sup>2</sup>
Datenrate Ethernet	1000
Prozessor	2 x 1.75
Arbeitsspeicher (RAM)	4 GB
Betriebstemperatur	5...35 °C
Abmessungen (B x H x T)	259.4 x 177 x 67.5 mm
Aufbauhöhe	10 mm
Anzeige / Display	für die horizontale domovea-Visualisierung geeignet, Melde- und Bedientableau mit touchsensitivem, kapazitivem TFT-Farbdisplay im 16:9 Format, mit Multitouch-Bedienung, zur Visualisierung der domovea Software über PC-Client oder anderen Windows-basierten Anwendungen für die Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, Messwerte und Daten
Beleuchtung	Displaybeleuchtung über Helligkeitssensor automatisch einschaltbar
Schnittstelle	über lokalen Server - z. B. domovea Server - Anbindung ans KNX-System möglich, Visualisierung für Berker IP-Control über Browser
Software	Operation system : Windows 10 IoT, Integration von Tükkommunikationsfunktionen in den domovea V1 ; domovea ; Elcom VideoFON client
geräuscharm	geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung ohne Lüfter
Kategorie / Ports	2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss
Bestandteil	Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung
Steckverbinder / Buchsen	mit Adapterkabel USB/Mini-USB Typ A, mit RJ45-Anschluss-Kit aus Steckverbinder und Patchkabel
Anschluss	ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand, 2 rückseitige USB 2.0 Anschlüsse, zusätzlicher Anschluss für Serial RS232
Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage, für senkrechte und waagerechte Montage
Normen allgemein	EN 55022, EN 55024, EN 60950-1