

# KERN OIV 254



Die digitale Komplettlösung für gesteigerten Arbeitskomfort bei Dauerbeobachtungen in der Industrie



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Videomikroskope

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display Größe	12"
---------------	-----

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	320×260×483 mm
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kontrastverfahren	Hellfeld
Optisches System	Axial
Kamera Auflösung	2 MP
Kamera Sensorart	CMOS
Kamera Sensorgröße	1/2"
Kamera Framerate	60 fps

## Okular

Objektive Vergrößerung	0,7 x - 5 x
------------------------	-------------

## Fokussierung

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	5 x
Sehfeld [Min]	4,18 mm
Sehfeld [Max]	29,82 mm
Drehmomentregulierung	✓
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb

## Beleuchtung

Beleuchtung dimmbar	Auflicht
Beleuchtungsrichtung	Auflicht

## Funktionen

Speicherfunktion	✓
Speicher - Gesamtgröße	128 GB
Schnittstellen	HDMI USB-Device

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	110 - 220 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 3,3 A
Steckernetzteil Art	Tischnetzteil (nicht trennbar, ohne Schutzkontakt)
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	AUS CH

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×430×350 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg

## Piktogramme

### STANDARD

