

KERN OIV 345



Das Einsteiger-Videomikroskop mit einfachster Handhabung für Anwendungen aller Art



Fokussierungsmechanik

Grobtrieb

Beleuchtung

Beleuchtung dimmbar

Auflicht

Beleuchtungsrichtung

Auflicht

Funktionen

Speicherfunktion

✓

Speicher - Gesamtgröße

128 GB

Schnittstellen

HDMI MicroSD
Kartenslot USB-Device

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom
[Max]

100 V - 240 V, 50 / 60
Hz

Eingangsspannung Gerät / Strom
[Max]

12 V, 2000 mA

Steckernetzteil Art

Tischnetzteil (trennbar,
Kaltgerätestecker C 14)

mitgeliefertes Steckernetzteil

Netzteil

Verpackung & Versand

Lieferzeit

1 d

Versandart

Paketdienst

Abmessungen Verpackung
(B×T×H)

420×390×250 mm

Nettogewicht ca.


4,4 kg

Bruttogewicht ca.

6 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke Optics

Produktkategorie Mikroskope

Produktgruppe Videomikroskope

Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display Größe 12"

Bauform

Abmessungen Auswertegerät
(B×T×H) 280×170×12 mm

Abmessungen (B×T×H) 320×260×450 mm

Material Displaygehäuse Kunststoff

Kamera Farbtiefe Farbe

Kontrastverfahren Hellfeld

Optisches System Axial

Kamera Art integrierte Tablet-
Kamera

Kamera Auflösung 5 MP

Kamera Sensorart CMOS

Kamera Sensorgröße 1/2,8"

Kamera Framerate 60 fps

Fokussierung

Zoom [Min] 0,7 x

Zoom [Max] 4,5 x

Sehfeld [Min] 2,5 mm

Sehfeld [Max] 16 mm

Drehmomentregulierung ✓