

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: leistungsstarker Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit 40-Liter-Behälter. Das Gerät überzeugt mit sehr guter Saugleistung, cleverer Ausstattung und langlebigen Komponenten.



Bestell-Nr.

1.148-321.0

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

### Technische Daten

EAN-Code		4054278061351
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Gewicht ohne Zubehör	kg	12,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	16,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	525 × 370 × 630

### Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Metall
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Flachfilter		Papier
Filterabreinigung		Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Schutzklasse		II
Stoppenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.



## Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.



## Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfilters.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>				
Flachfaltenfilter Dry	1	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
<b>Flachfaltenfilter PES</b>				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	2	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>				
Flachfaltenfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmer, Kunststoff</b>				
Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	5	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	9	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	11	2.889-356.0	Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgechrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgechrägt 45°	12	6.902-104.0	Die um 45° abgechrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	13	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	14	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-134.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	20	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	23	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	□
<b>Reparatursets</b>				
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	24	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	□
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Stofffilter</b>				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	□
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Bohrstaubdüse DN 35	28	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	29	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	30	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.