

Leergehäuse

GEOS-L 3030-22-o/sw



GEOS-L 3030-22-o/sw

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74273301
Maße: 300 x 300 x 226 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Deckel: Polycarbonat

mit schwarzem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	226 mm
Innenlänge:	271 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenhöhe:	204 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Industriequalität:	ja
halogenfrei:	ja
Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C:	vergleichbar mit 5VA
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09

mechanische Eigenschaften

plombierbar:	ja
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	ja
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Deckel

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zertifikate

Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Prüfzeichen:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Zubehör

- [7200301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatte](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatte](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehalter](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Normschiene](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72103301 - GEOS-L TW 30-22 - Trennwand](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72101301 - GEOS-L EP-3030 - Einbauplatte](#)
- [72105101 - GEOS-L BSA 3030-1 - Berührungsschutz](#)
- [72101601 - GEOS-L EPD-3030 - Einbauplatte](#)
- [72104001 - GEOS-L DS - Deckelschrauben-Set](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Schnellverschluss-Set](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Deckelschrauben-Set](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Deckelverliersicherung](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)
- [72013001 - GEOS DP-3030 - Designplatte](#)
- [26344001 - BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set](#)
- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)
- [19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)
- [19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)
- [26001601 - DMS M16/sw - Doppelmembranstützen](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstützen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)