

Schaltschrank

## GEOS-S 4050-22-o/sw



### GEOS-S 4050-22-o/sw

Schaltschrank

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 75074501  
Maße: 400 x 500 x 226 mm

Schaltschrank - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat. Drehriegelverschluss mit 3mm Doppelbarteinsatz (austauschbar) nach DIN 43668

mit schwarzer Tür



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

### Abmessungen

Breite:	400 mm
Länge:	500 mm
Höhe:	226 mm
Innenlänge:	471 mm
Innenbreite:	371 mm
Innenhöhe:	204 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Industriequalität:	ja
halogenfrei:	ja
Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C:	vergleichbar mit 5VA
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK09

### mechanische Eigenschaften

plombierbar:	nein
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Verschlussystem:	2-Punkt, Drehriegel
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Tür
Verschlusseinsatz:	Doppelbart, 3 mm

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

### Zertifikate

Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Prüfzeichen:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

## Zubehör

- [7200501 - GEOS MPI-4050 - Montageplatte](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Montageplatte](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Normschiene](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - Normschiene](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehalter](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Trennwand](#)
- [72203601 - GEOS-S TW 50-22 - Trennwand](#)
- [72200601 - GEOS-S IT 4050 - Innentür](#)
- [72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72209301 - GEOS-S BSM 4050 - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72202601 - GEOS-S EPT 4050 - Einbauplatte Tür](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set](#)
- [72005201 - GEOS MSS-50 - Mastschellen-Set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)
- [72013201 - GEOS DP-4050 - Designplatte](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - Normschiene](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Normschiene](#)
- [72003901 - GEOS NS35/15-327 - Normschiene](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - Normschiene](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Normschiene](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - Normschiene](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Traggestell](#)

[72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Traggestell](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)

[72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - Einbauplatte Zwischenrahmen](#)

[72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - Schrauben-Set](#)

[72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - Schnellverschluss-Set](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Drehriegel-Set](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Drehriegel-Set](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Drehriegel-Set](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Drehriegel-Set](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - Drehriegel-Set](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Drehriegel-Set](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - Türfeststeller](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Innenbeleuchtungs-Set](#)

[72212001 - NT-35-24 - Netzteil](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)

[19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)

[19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)