

Kleinverteiler

AKi 12 EMOBIL 11kW-ÜSS



AKi 12 EMOBIL 11kW-ÜSS

Kleinverteiler

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73610201

Maße: 250 x 200 x 122 mm

Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, bauartgeprüft nach EN 61439-3, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführungen:

unten: Vorprägung: Vorprägung: Vorprägung:
Vorprägung: Vorprägung: DMS 14 x M20, 4 x
M20/25, 2 x M25, 1 x M32, 3 x M32/40

**1-reihig, für eine Wallbox 11kW mit integrierter
6mA DC Überwachung**

bestückt mit: 1 x Fehlerstrom-Schutzschalter

(RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A1 x

Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig 1 x

**Überspannungs-Ableiter (SPD) Typ 1 + Typ 2 +
Typ 3 für TN-S-Systeme**



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A:	1
Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig:	1
Überspannungs-Ableiter (SPD) Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 für TN-S-Systeme:	1

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	230 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	1
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	12
mit N-Klemme:	ja
mit PE-Klemme:	ja
mit zusätzlichem Einbauraum:	nein
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Materialeigenschaften

Industriequalität:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Flanschvariante:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Einführung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Einführungen / Vorprägungen

