

Technisches Datenblatt

Ei630W



Wärmewarmler Ei630W

mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie und Festtemperatursensor (58°C), optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat erhältlich)
- Großer Test-/ Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)



Abmessungen

Dimension	Ø 119,6 mm T 56,3 mm
Gewicht	190 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-10 bis + 40°C
Sensortyp	Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3m
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Demontagesicherung	ja
Betriebszustandsanzeige	ja
AudioLINK+ kompatibel	ja
Automatische Selbstüberwachung	ja
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010

Vernetzung

Funk	31 Geräte (bis zu 12 RWM empfohlen)
------	-------------------------------------

Qualität

Normen / Standards	BS 5446-2:2003
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

