

Serie 2, Staubsauger mit Beutel, Schwarz BGDS2CHAMP



Zubehör

- 1 x Fugendüse
- 1 x Polsterdüse
- 1 x Umschaltbare Rollendüse

Zusätzlich erhältliches Zubehör

BBZ124HD Hartbodendüse, BBZ130SA XXL Polsterdüse, BBZ131SA XXL Fugendüse, BBZ132SA Bohrdüse, BBZ156HF Hochleistungs-Hygienefilter, BBZ156UF UltraAllergy Hygienefilter, BBZ16GALL Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel), BBZ41FGALL Staubsaugerbeutel, BBZ42TB Turbobürste für Polster 'Turbo', BBZAFGALL Staubsaugerbeutel, BHZUMAT Matratzendüse

Kompakter, leistungsstarker Beutelstaubsauger made in Germany – für die mühelose und gründliche Reinigung.

- 10 Jahre Motorgarantie
-
- *: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“.
- **Nachhaltig:** aus bis zu 64% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbare Verpackung und ein langlebiger Motor.
- **PureAir Hygienefilter:** für saubere Ausblasluft. Waschbar, in einem Filterrahmen aus 100% recyceltem Kunststoff.
- **Super kompakt:** besonders einfache Lagerung und Bedienung dank der superleichten und kompakten Bauweise.
- **Gewebe-Saugschlauch:** robust, flexibel und extralang – für mehr Komfort und eine einfache Bedienung.

Technische Daten

Nettogewicht :	4,7 kg
Abmessungen des Gerätes :	237 x 290 x 367 mm
Bruttogewicht :	5,4 kg
Abmessungen des verpackten Gerätes :	325 x 305 x 490 mm
Abmessungen des Gerätes :	237 x 290 x 367 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	325 x 305 x 490 mm
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	36
Abmessung der Palette :	205.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette :	36
EAN-Nummer :	4242005416479
Nettogewicht :	4,7 kg
Bruttogewicht :	5,4 kg
Frequenz :	50/60 Hz
Spannung :	220-240 V
Länge Anschlusskabel :	500,0 cm
Frequenz :	50/60 Hz
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Länge Anschlusskabel :	500,0 cm
Steckerart :	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Schallleistung :	80 dB(A) re 1 pW
Integriertes Zubehör :	
1 x Fugendüse, 1 x Polsterdüse, 1 x Umschaltbare Rollendüse	



Serie 2, Staubsauger mit Beutel, Schwarz BGDS2CHAMP

Kompakter, leistungsstarker Beutelstaubsauger made in Germany – für die mühelose und gründliche Reinigung.

Leistung

- Neuer innovativer HiSpin Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch.
- 10 Jahre Motorgarantie*: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "Made in Germany".
- Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL.

Hygiene

- PureAir Hygienefilter: für sauberere Ausblasluft. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig.
- Ersatzstaubbeutel: Typ G

Komfort

- Umschaltbare Rollendüse
- 2-teiliges Zubehör: Polster- und Fugendüse
- Teleskoprohr
- Ergo-Handgriff
- Robuster Gewebe-Saugschlauch für höchste Beanspruchung
- Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
- Staubbeutelvolumen: Large
- Großes Staubbeutelvolumen trotz kompakter Gerätegröße – minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten.
- Automatischer Kabeleinzug
- Aktionsradius: 8 m
- 2 große Heckräder /1 Lenkrolle
- Park- und Abstellhilfe
- Betriebsgeräusch: 80 dB dB(A)
- Gewicht: 3 kg (ohne Saugzubehör)
- *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSG5... / VZ5...
- * Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie>