
Zubehör
Betätigungsset (Puck)
BTS-DSU35-EBE2




- Endlage bedämpft
- obere Endlage (Auf-Stellung) um 360° stufenlos einstellbar
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Gradeinteilung als Einstellhilfe
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm
- maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm

Typ	BTS-DSU35-EBE2
Ident-No.	6900228
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35…
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30
Anziehdrehmoment	≤ 1.5 Nm
Im Lieferumfang enthalten	2St. Zylinderschraube 6-kant M5x12, 2St. Federscheibe D5, 1St. Senkkopfschraube M6x25

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.



Ausgabe • 2023-02-23T03:43:09+01:00