



## TECHNIMAX AS MINI

Kompakter Akku-Handstaubsauger für den privaten Gebrauch

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588070424	anthrazit	0000/7042	1.63 kg	500 g	38.50 x 8.00 x 8.00 cm	51.50 x 10.90 x 22.70 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Langlebiger, bürstenloser Motor mit bis zu 12.000 Pa Saugleistung

Standfuß mit Ladefunktion

Elegantes, kompaktes Design

Leichtes Handstück mit nur 560 g

2 Modi einstellbar: Turbo und Standard-Saugleistung

Lange Laufzeit: 12 - 30 min (je nach Modus), Ladezeit ca. 300 min

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 15 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 40 - 60 %

### REINIGUNGSEIGENSCHAFTEN

Saugleistung : Bis zu 100 W

Saugleistung (Druckdifferenz) : Bis zu 12000 Pa

Leistungsstufen : 2

Filtertyp : EPA 11 (>95%)

Staubbehälter : 0.2 l

Geräuschpegel : 73 - 78 dB

Bürstenloser Motor : Ja

### STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit : 12 - 30 min

Akkuaufladezeit : Bis zu 300 min

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 10,8 V, 2.000 mAh und 21,6 Wh

Netzteilart : extern

Netzteil Nennspannung : 220 - 240 V

Netzteil : DC 13,5 V / 0,5 A / 6,75 W (Kabellänge 150 cm)

Netzteil Frequenz : 50 / 60 Hz

Nennleistung : 100 W

### LIEFERUMFANG

TECHNIMAX AS MINI, Kurzanleitung, Netzteil, Standfuß, 1x EPA 11 Filter, breite Düse, 2in1-Düse